


Apaļais cilindrs ESAG-40- -P-A

Daļas numurs: 183244

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēls



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 250 mm
Virzuļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	649 N
Papildus svars uz gājiena 10 mm	24 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	640 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	15,9 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums