



Apaļais cilindrs ESAZA-40- -P

Daļas numurs: 183252

FESTO

Gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gājiens | 1 ... 250 mm |
| Virzuļa diametrs | 40 mm |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 10 bar |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības grūdošā darbība |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 528 N |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm | 24 g |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu | 640 g |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu | 15,9 g |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR TPE-U(PU) |
| Materiālu informācija, korpuss | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums |