


Vakuuma manometrs VAM-63-V1/0-1/4-CT

Daļas numurs: 183522

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Spiediena manometra nominālais izmērs	63
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Bāzēts uz standartu	DIN EN 837-1
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	DIN EN 837-1
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Indikācijas diapazons [bāri]	-1 ... 0 bar
Indikācijas diapazons [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skala	Dubultā skala Bāri (ārēji) collu Hg (iekšpusē) / psi (iekšpusē)
Darbošanās spiediens	-1 ... 0 bar
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts, filtrēts un eļļots saspiestais gaiss Vakuums
Nepārtrauktās slodzes faktors	0,75
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP43
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 60 °C
Produkta svars	112 g
Mērījumu precizitātes klase	2,5
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, skatlogs	PC