

Vārstu terminālis VIFB-02-1/8-14

Daļas numurs: 18381

FESTO

G1/8, ar lauka kopnes savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	750 ... 1.000 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Feldbus
Max. vārstu pozīciju skaits	14
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	02
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tīklojums
Vadības spiediens	1,5 ... 10 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances