

Vārstu terminālis VIMP-02-1/8-14

Daļas numurs: 18385

FESTO

G1/8, ar daudzkontakta savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	750 ... 1.000 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Multipol
Max. vārstu pozīciju skaits	14
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	02
Konstrukcijas struktūra	Vīrzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tīklojums
Vadības spiediens	1,5 ... 10 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances