

# Sakabe EAMC-B-19-24-6-9

Daļas numurs: 184263

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar servomotoru.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6 mm
Turētāja diametrs 2	9 mm
Izmērs	19
Nominālais garums	24 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	1,5 Nm
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS