

Sakabe KSE-19-24-D06-D11

Daļas numurs: 184264

FESTO

Priekš DGE.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	6 mm
Turētāja diametrs 2	11 mm
Izmērs	19
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
Inerces masas moments	0,47 kgmm ²
Pārnēsamais moments	1,5 Nm
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS