


# Sakabe

## EAMC-B-19-24-6-6

Daļas numurs: 184265

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar soļu dzinēju.



### Datu lapa

| Pazīme                       | Lielums                |
|------------------------------|------------------------|
| Turētāja diametrs 1          | 6 mm                   |
| Turētāja diametrs 2          | 6 mm                   |
| Izmērs                       | 19                     |
| Nominālais garums            | 24 mm                  |
| Montāžas pozīcija            | Jebkurš                |
| Max. ātrums                  | 8.000 1/min            |
| Uzglabāšanas temperatūra     | -25 ... 60 °C          |
| Relatīvais gaisa mitrums     | 0 - 95 %               |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C          |
| Inerces masas moments        | 0,47 kgmm <sup>2</sup> |
| Pārnese moments              | 1,5 Nm                 |
| Produkta svars               | 12 g                   |
| Materiālu piezīme            | Atbilst RoHS           |