


Leņķiskā piedziņa DRVS-25-90-P

Daļas numurs: 1845716

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Amortizācijas leņķis	0,5 deg
Pagrieziena leņķis	0 ... 90 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Rotācijas lāpstiņa
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	tapota vārpsta
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	ISO class 6
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Maks. aksiālais spēks	40 N
Maks. radiālais spēks	60 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,012 kgm ²
Produkta svars	502 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds, niķelēts
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Spiedienliets alumīnijs, krāsots