

# Manuālā vadība HAB-3/8

Daļas numurs: 184587

FESTO

Priekš izplūdes gaisa.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vārsta funkcija	Izplūdes komponente
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	165 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. pievilšanas moments	35 Nm
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums