



# Spriegošanas modulis EV-63-5

Daļas numurs: 184859

FESTO

[Ar atstatīšanas funkciju](#)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	5 mm
Spriegošanas virsma	Ø 63
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	≤ 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Produkta svars	100 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M3
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Membrānas materiāls	TPE-U(PU)