


Devēja ligzda SIE-GD

Daļas numurs: 18494

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Produkta svars	13 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Taisnā ligzda / skrūvju terminālis M12x1
Spraudņa kodējums	A
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Termināļa šķērsriezums	0,25 ... 0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	CR FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Pārklāts ar balto bronzu