


# Ligzdas savienotājs FBSD-GD-7

Daļas numurs: 18497

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums   |
|--|---|
| Bāzēts uz standartu                              | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Montāžas tips                                    | Ar uznavas uzgriezni  |
| Montāžas pozīcija                                | Jebkurš   |
| Produkta svars                                   | 28 g  |
| Elektriskais savienojums                         | Konstrukcija A<br>M12x1<br>4-kontaktu<br>Taisnā ligzda / skrūvju terminālis |
| Darbības sprieguma diapazons DC                  | ≤ 250 V   |
| Darbības sprieguma diapazons AC                  | ≤ 250 V   |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C               | 4 A   |
| Uzliesmojuma stiprums                            | 2,5 kV  |
| Vada blīvējošais savienojums                     | Pg7   |
| Pieļaujamais vada diametrs                       | 4 ... 6 mm  |
| Termināļa šķērsgriezums                          | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Aizsardzības klase                               | IP67  |
| Apkārtējās vides temperatūra                     | -40 ... 85 °C   |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)        | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu  |
| Materiālu piezīme                                | Atbilst RoHS  |
| Piesārņojuma pakāpe                              | 3   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC            | 1 - Zema korozijas ietekme  |
| Materiālu informācija, korpuss                   | PA-pastiprināts   |
| Korpusa krāsa                                    | Melns   |
| Sprostuzgriežņa materiālu informācija            | Cinka spiedienlējums<br>Niķela pārklājums                                   |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Bronza<br>Pārklāts ar balto bronzu  |