


Ligzdas savienotājs FBSD-WD-7

Daļas numurs: 18524

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	25 g
Elektriskais savienojums	Konstrukcija A M12x1 4-kontaktu Leņķveida ligzda / skrūvju terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg7
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Termināļa šķērsgriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Cinka spiedienlējums Niķela pārklājums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza Pārklāts ar balto bronzu