


# Ligzdas savienotājs NTSD-WD-9

Daļas numurs: 18527

FESTO

Priekš vārstu termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	30 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	16 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsgriezums	1,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Misiņš