


# Tapskrūvju cilindrs CRDNG-1 1/4"- -PPV-A

Daļas numurs: 185366

FESTO

Korozijas noturīgs, pēc ISO 15552, NF E 49 003.1 un UNI 10 290,  
tuvuma zondēšanai. Ar regulējamu amortizāciju abos galos.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	2.000 mm
Virzuļa diametrs	1 1/4"
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Virzuļa kāta gals	Virīšķā vītne
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	415 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	483 N
Pneimatiskais savienojums	1/8 NPT
Vāka materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Blīvējumu materiāls	FPM TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais