


Tapskrūvju cilindrs CRDNG-1 5/8"- -PPV-A-S6

Daļas numurs: 185408

FESTO

Korozijas noturīgs, karstumizturīgie blīvējumi līdz 120 °C. Pozīcijas zondēšana saskaņā ar ISO 15552, NF E 49 003.1 un UNI 10290. Ar regulējamu gala pozīciju amortizāciju abos galos.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	2.000 mm
Virzuļa diametrs	1 5/8"
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	0,6 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	633 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	754 N
Pneimatiskais savienojums	1/4 NPT
Vāka materiāls	Nerūsējošā tērauda lējums
Blīvējumu materiāls	FPM TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais