


Ligzdas savienotājs SEA-M12-4WD-PG7

Daļas numurs: 185498

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	30 g
Elektriskais savienojums	Konstrukcija A M12x1 4-kontaktu Leņķveida ligzda / skrūvju terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg7
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Cinka spiedienlējums Niķela pārklājums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Pārklāts ar balto bronzu