

Savienojošais vads KM12-M12-GSWD-1-4

Daļas numurs: 185499

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3,8 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkta svars	66 g
Elektriskais savienojums	Kabelis 4-dzīslu Taisnais spraudnis / leņķveida ligzda M12x1 / M12x1 4-kontaktu / 4-kontaktu
Kabeļa struktūra	4x0,34
Kabeļa garums	1 m
Montāžas tips	Vītņots
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)