


Leņķveida satvērējs HGWM-12-EO-G7

Daļas numurs: 185700

FESTO

Mikro, ar ārējo vītņi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	0,5 deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	0,03 mm
Max. atvēršanās leņķis	18,5 deg
Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,02 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Drive system	pneimatisks
Darbības režīms	vienpusējās darbības atvērts
Satvērēja funkcija	Leņķis
Satvērēja spēka nodrošinājums	Nē
Konstrukcijas struktūra	Slīpā plakne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,8 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Atgriežējatsperes moments	1,3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	64 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	20 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	40 Ncm
Produkta svars	52 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nosegvāka materiāls	POM
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums