

Leņķveida satvērējs HGWM-12-EZ-G6

Daļas numurs: 185702

FESTO

Mikro, gājiena kompensācija.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	0,5 deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	0,03 mm
Max. atvēršanās leņķis	14 deg
Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,02 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Darbības režīms	vienpusējās darbības aizvērts
Satvērēja funkcija	Leņķis
Konstrukcijas struktūra	Slīpā plakne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Gājiena kompensatora atsperes spēks	10 ... 23 N
Atgriezējatsperes moments	1,5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	76 Ncm
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	20 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	40 Ncm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	40 Ncm
Produkta svars	75 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M3
Nosegvāka materiāls	POM
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums