

Iespiežamais T- veida savienojums QST-V0-G3/8-12

Daļas numurs: 186344

FESTO

pagriežams par 360°, ārējā vītne ar ārējo seškanti.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	10 mm
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (korpuss) UL94 V-0 (atbrīvošanas gredzens)
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Konstrukcija	T-formas
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	15,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaiide	± 20 %
Produkta svars	54 g
Montāžas tips	External hexagon A/F 19
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Melns
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Vītnes blīvējuma materiāls	Alumīnijs PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	PBT
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais Misiņš