

# Vadotnes cilindrs DFP-16-25-P-A-S2



Daļas numurs: 186769

Produkts tiks atcelts

FESTO

Aizsargāts pret vērpi, priekš tuvuma zondēšanas, ar divu galu virzuļa kātu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	25 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Max. ātrums	0,8 m/s
Darbības režīms	dīvpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,07 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	91 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	91 N
Kustīgā masa	68 g
Produkta svars	195 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Material cover	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material seals	NBR
Material housing	Kaļamā alumīnija sakausējums
Material piston rod	Termiski apstrādāts tērauds