


# DUO vads. KM12-DUO-M8-GDGD

Daļas numurs: 18685

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 60$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 75$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	2,8 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / taisnā ligzda M12x1 / M12x1 3-kontaktu / 3-kontaktu
Kabeļa struktūra	3x0,25
Kabeļa garums	0,6 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR