


DUO vads. KM12-DUO-M8-GDWD

Daļas numurs: 18688

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Pieļaujamā strāvas slodze	2,8 A
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkta svars	61 g
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis / taisnā ligzda M12x1 / M8 4-kontaktu / 3-kontaktu
Kabeļa struktūra	2x(3x0,25)
Vada diametrs	4,5 mm
Kabeļa garums	0,6 m
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu Ar vītņotu spraudni Ar uznavas uzgriezni
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu informācija, korpuss	PUR
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts