


# Spraudnis SEA-GS-M8

Daļas numurs: 18696

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	9 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu M8x1 Taisnais spraudnis / lodējamais savienojums
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 60$ V
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 60$ V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg7
Pieļaujamais vada diametrs	3,5 ... 5 mm
Termināļa šķērsriezums	0,25 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpasa materiāls	PA
Korpasa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Niķelēts misiņš
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts