


Spiediena piegādes plāksne VIGP-03-7,0

Daļas numurs: 18741
Produkts tiks atcelts

FESTO

[Priekš vārstu termināli](#)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	36 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Vadības spiediens	3 ... 6 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Produkta svars	570 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Vārsta montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/2