


# Spraudnis SEA-GS-11-DUO

Daļas numurs: 18779

FESTO

Priekš vārstu termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	24 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 M12x1 Taisnais spraudnis / skrūvju terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250$ V
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg11
Pieļaujamais vada diametrs	2 x 3 mm vai 2 x 5 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT
Korpusa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Pārklāts ar balto bronzu