


Ass kontroleris SPC200/P05

Daļas numurs: 187813

FESTO

Priekš līdz pat 4 pneimatiskajām koordinātu piedziņām, ar Profi kopnes DP savienojumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Ieīīces iestatiīšana | Bāzes elements 4 iesprauīžamiem moduliem Enerīģijas piegāde Seriālais interfeiss Subcontroller PROFIBUS interfeiss |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaīņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daīļām 2 - 82 | Testēts saskaīņā ar 2 smaguma līmeni |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % nekondensējoīšs |
| Aizsardzības klase | IP20 pēc IEC 60529 |
| Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daīļas 2 - 6 | Testēts saskaīņā ar 1 smaguma līmeni |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |