

Savienotāja bloks CPE10-PRSGO-2

Daļas numurs: 187827


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priekš Kompaktā Izpildījuma vārstiem ar atvērtiem PRS kanāliem.

Tikai stiprinājumi ar G savienojumiem var tikt lietoti ar šo kolektoru.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. vārstu pozīciju skaits	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Produkta svars	50 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts