


Kabeļa ligzda ASI-SD-FK

Daļas numurs: 18785

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	6,8 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu Spraudņa ligzda, taisnā
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 75 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 60 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Termināļa šķērsriezums	1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza