


# Kabeļa ligzda ASI-SD-FK-M12

Daļas numurs: 18788

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 40$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	2 A
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkta svars	16,8 g
Termināļa šķērs griezumam	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektriskais savienojums	5-kontaktu Taisnā ligzda / izolācijas noņemšanas tehnoloģija
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Niķela pārklājums
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apzeltīts