


Kabeļa ligzda ASI-SD-PG-M12

Daļas numurs: 18789

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	27,6 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Spraudņa ligzda, taisnā Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 125 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Niķela pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza