

# Savienotāja bloks VIGM-04-D-3

Daļas numurs: 18835

FESTO

Priekš vārstu termināli

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Bāzēts uz standartu                       | ISO 5599-2  |
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 1   |
| Darbošanās spiediens                      | -0,9 ... 16 bar                                     |
| Autorizācija                              | UL - Recognized (OL)                                |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B2-L                                      |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                       |
| Aizsardzības klase                        | IP65  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C                                       |
| Apakšējās pamatnes montāžas metode        | ar caurejošo urbumu                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/2  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/2  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1  |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS  |
| Savienojošās plāksnes materiāls           | Alumīnija spiedienlējums                            |