


# Savienotāja bloks VIGI-04-D-1

Daļas numurs: 18837

FESTO

Priekš vārstu termināli  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/2
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums