

Savienotāja bloks VIGI-04-D-2-NPT

Daļas numurs: 18840

FESTO

Priekš vārstu termināli

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	183 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT3/4-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT3/4-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	NPT3/4-14
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums