

Necentralizētais kontroleris DLP-VSE-2-5/2-0

Daļas numurs: 188466

FESTO

[Priekš DLP cilindru sērijas.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar piederumiem
Lietošanai ārā	C1 - pret nokrišņiem aizsargāts
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 28,8 V
Maks. strāvas patēriņš	120 mA
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 100 % Kondensēšanās
Aizsardzības klase	IP65 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	1.600 g
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Skrūves materiālu informācija	Tērauds galvanizēts
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)