


Pozīcijas devējs SMH-S1-HGPP20/25

Daļas numurs: 189042

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar Holla devēju, paredzēts mini satvērēju bezkontakta zondēšanai. Var tikt lietots tikai kopā ar novērtēšanas elementu SMH-AE1 vai signālu pārveidotāju SVE4.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš satvērēja
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskais Holls
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Izejas signāls	Analogais
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis ar spraudni
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts
Kabeļa garums	0,5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Montāžas tips	Pieskrūvēts uz satvērēja
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	20 g
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Epoksīdsveķi Niķelēts misiņš PA POM PUR
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L