

# Vakuuma satvērēji

## ESG-10

Daļas numurs: 189171

FESTO



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
piesūcekņa kausa diametrs	10 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Īpašie raksturlielumi	Antistatisks
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē Vakuuma savienojums sānos ar augstuma kompensāciju ar garo augstuma kompensatoru
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 3
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki Apaļš, plēšveida, 3.5 ieloku
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuuma savienojums	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	BR FPM NBR PUR VMQ (silikons)