

Vakuuma satvērēji ESG-80

Daļas numurs: 189178

FESTO



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstruktīvas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē Vakuuma savienojums sānos ar augstuma kompensāciju ar garo augstuma kompensatoru
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 5
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans Apaļais dziļais Apaļš, īpaši dziļš Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuuma savienojums	G1/8 G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	FPM NBR PUR VMQ (silikons) Vulkollan®