


Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HE-2-M5

Daļas numurs: 189254

FESTO

bez augstuma kompensatora, priekš tieši ieskrūvējama stiprinājuma.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
Tilpums	0,036 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 2
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3 g
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
piesūcekņa kausa stiprinājums	Diametrs 4 mm
Vakuuma savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums NBR POM Tērauds
Kronšteina materiāls	Termiski apstrādāts tērauds