

# Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HF-1-M10X1

Daļas numurs: 189260

FESTO

ar augstuma kompensatoru, tieši ieskrūvējamam stiprinājumam.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	2,6 mm
Nominālais izmērs	2 mm
Tilpums	0,108 cm <sup>3</sup>
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē ar augstuma kompensāciju
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 1
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	14 g
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
piesūcekņa kausa stiprinājums	Diametrs 3 mm
Vakuuma savienojums	M10x1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR POM
Kronšteina materiāls	Termiski apstrādāts tērauds