


# Pilnīgs piesūcekņa kauss

## ESS-20-SNA

Daļas numurs: 189298

FESTO

viegli maināms,



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Min. detaļas rādiuss                              | 60 mm   |
| Nominālais izmērs                                 | 3 mm  |
| piesūcekņa kausa diametrs                         | 20 mm   |
| piesūcekņa kausa tilpums                          | 0,318 cm <sup>3</sup>                                   |
| Savienojuma pozīcija                              | virspusē  |
| Montāžas pozīcija                                 | Jebkurš   |
| Īpašie raksturlielumi                             | Antistatisks  |
| Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju | Izmērs 4  |
| Piesūcekņa kausa forma                            | apaļi plakans   |
| Operating pressure MPa                            | -95 ... 0 kPa   |
| Darbošanās spiediens                              | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi                                       |
| Nominal operating pressure                        | -70 kPa   |
| Nominālais darbības spiediens                     | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Virsmas pretestība                                | ≤ 0,000 MOhm  |
| Darbošanās paņēmieni                              | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 1 - Zema korozijas ietekme                              |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-A1-L  |
| Pārtikas drošs                                    | Skatiet Papildus materiālu informāciju                  |
| Apkārtējās vides temperatūra                      | -10 ... 70 °C   |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena    | 16,3 N  |
| Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena           | 14,5 N  |
| Produkta svars                                    | 6,4 g   |
| Montāžas tips                                     | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu                         |
| Vakuuma savienojums                               | M6  |
| Krāsa   | melns/balti punkti                                      |
| Balsta cietība                                    | 50 +/- 5  |
| Vītņotā spraudņa materiāls                        | Niķelēts misiņš<br>Galvanizēts un hromēts tērauds       |
| Materiālu piezīme                                 | Atbilst RoHS  |
| Piesūcekņa kausa materiāls                        | BR  |