


Pilnīgs piesūcekņa kauss

ESS-20-EN

Daļas numurs: 189338

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Min. detaļas rādiuss	30 mm
Nominālais izmērs	3 mm
piesūcekņa kausa diametrs	20 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,84 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, īpaši dziļš
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	17 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	14 N
Produkta svars	6,4 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M6
Krāsa	Melns
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš Galvanizēts un hromēts tērauds
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR