


# Adresēšanas ierīce ASI-PRG-ADR

Daļas numurs: 18959  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Funkcionālo taustiņu skaits	5
Fieldbus saskarne, protokols	AS-Interface SPEC 3.0
Pieļaujamā slodzes strāva	100 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Fieldbus saskarne, kontaktu/dzīslu skaits	5
Fieldbus saskarne, savienojuma veids	Spraudņa ligzda
Fieldbus saskarne, savienojumu tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Attēlošana	LCD-Display
Apkalpes elements	5 Taustiņi Membrānas tipa klaviatūra
Izmēri B x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Nominālais darbības spriegums DC	28 V
Enerģijas piegāde	Litija baterija
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	610 g
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts