


Vārstu terminālis VIFB-03-B

Daļas numurs: 18980

FESTO

Vārstu terminālis VIMP-/VIFB-03, ar fieldbus savienojumu.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



Exemplary representation

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 bistabils 5/2 viena elektromagnēta 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	300 ... 1.300 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Feldbus
Max. vārstu pozīciju skaits	26
Max. spiedienu zonu skaits	3
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	18 mm 26 mm
Aizsardzības klase	IP65
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	03
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	modulārs un paplašināms
Vārstu termināļa darba spiediens ar iekšēju pilota gaisa piegādi	4 ... 8 bar
Vadības spiediens	4 ... 6 bar
Piemērotība vakuūmam	Jā
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C