

# Klusinātājs UOS-1-LF

Daļas numurs: 1901207

FESTO

Lietošanai ar MS6-SV spiediena paaugstināšanas izplūdes vārsta  
(drošības vārsta)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Bez blīvējuma
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Atvērts klusinātājs
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	75 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Produkta svars	157,9 g
Pneimatiskais savienojums	G1
Klusinātāja ieliktna materiāls	PE
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums