

# Brīvgaitas elements FLSR-40-R


Daļas numurs: 19036

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Priekš leņķiskajiem pievadiem DSR.](#)

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Rotācijas virziens	rotācija pa pulksteni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Produkta svars	1.820 g
Korpasa materiāls	Alumīnija lējums
Uznavas materiāls	Rūdīts tērauds
Vārpstas materiāls	Rūdīts tērauds