


Iespiežamais pārsedzes savienotājs QSMS-5/32T-U

Daļas numurs: 190600

FESTO

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Mini |
| Nominālais izmērs | 2,2 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Produkta svars | 6 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | priekš cauruļvada, 5/32" ārējais diametrs |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 5/32" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš Niķela pārklājums |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Cauruļu iespiļēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |