


Daudzkārtīgs sadalītājs QSLV2-1/2-1/2-U

Daļas numurs: 190775

FESTO

2-vietīgs, pagriežams par 360°.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	6,8 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Iepakojuma izmērs	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	30 Nm
Produkta svars	148 g
Izeju skaits	2
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais